



图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者



- 技术要求：
- 1) 标准阻抗：50 OHM；
 - 2) 频率范围：0~3 GHz；
 - 3) 电压驻波比：1.5 MAX；

9	中心针	5RSMA-RF-1367-2	Ø2.05*24.6*Ø0.95黄铜 镀金	PCS	1
8	绝缘体	5RSMA-RF-1367-5	Ø5.40*10.80*Ø1.27白色铁弗龙	PCS	1
7	螺牙主体	5RSMA-RF-1367-4	Ø8.00*12.20*Ø4.10黄铜 镀金	PCS	1
6	BNC主体	5RSMA-RF-1367-1	Ø11.50*17.40*Ø5.20黄铜 镀镍	PCS	1
5	华司	2F01-0028N	Ø12.90*0.70*Ø8.20黄铜 镀镍	PCS	1
4	BNC弹簧	2J02-0002	Ø10.40*5.00*Ø0.60 琴钢线	PCS	1
3	硅胶垫	2G01-0032	Ø11.50*1.20*Ø7.80红色硅胶	PCS	1
2	绝缘体	5RSMA-RF-1367-3	Ø6.70*13.80*Ø1.70白色铁弗龙	PCS	1
1	外 壳	2B04-0009N	Ø14.50*14.90*Ø9.90 锌合金 镀镍	PCS	1
序号	名 称	料 号	物 料 描 述	单 位	数 量

公差	x.	±0.3
	x.x	±0.15
视图	x.xx	±0.10
	ANGULAR	±5°
单位	mm	比例 1:1

东莞市皇捷通讯科技有限公司				
品名规格：BNC公头公针转SMA母头母针				
设 计	S. He	料 号	2LC08PM001	
审 核		日 期	2025-11-29	
核 准		版 本	A/0	页 码 1/1