





| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DATE       | DESIGN  |
|------|---------|-------------|------------|---------|
| A/1  |         | 更新图纸        | 2024/08/20 | SuLiang |
| A/2  |         | 更新图纸        | 2025/06/18 | SuLiang |

- 说明:
- 材料要求:磷铜 (C5191-H)
  - 变形量:≤0.1mm
  - 毛边要求:≤0.05mm
  - 工艺要求:先冲后镀
  - 使用条件:-25℃~105℃条件下使用
  - 电镀要求:NI:30u"~ 50u", AU:3u"以上  
盐雾24H以上.
  - 线径: 24-20#
  - 最小包装:8K



电镀后收料方向示意图  
(打线开口朝外)

| CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd. |     |            |                |            |          |               |
|------------------------------------------------|-----|------------|----------------|------------|----------|---------------|
| DRAW NO.                                       |     | DATE       | P/N NO:        | DRAW NAME: |          |               |
| DESIGN:                                        | 陈雪峰 | 2017.06.03 | DR-PC20-1-7000 |            | DR公端     |               |
| CHECK:                                         | 杨 烨 |            | REV. A/2       | SCALE 5:1  | UNIT: mm | SHEET: 1 OF 1 |
| REVIEW:                                        |     |            |                |            |          |               |