




Symbol (符号)	Item (项目)	Specification (规格)
N	No.of Conductor(导体数)	4P~80P
L	Total Length(总长度)	L±5
A	Insulation Length(绝缘长度)	(L-8)±5
TP	Total Pitch(总间距)	0.5x(N-1)Pin±0.08
W	Width(总宽度)	0.5xNpin+0.5±0.08
P	Pitch(间距)	0.50±0.03
M	Margin(边缘宽度)	0.50±0.08
T	Cable thickness(线材厚度)	0.121±0.05
T1	Insert thickness(插入厚度)	0.303±0.05
C1/C2	Conductor Strip Length(导体长度)	4.0±1.0
S1/S2	Supporting Tape Length(补强板长度)	8.0±2.0
T2	Conductor thickness(导体厚度)	0.05±0.005
B	Conductor Width(导体宽度)	0.30±0.03
E	Slanting(线口倾斜度)	<0.5
--	Conductor Material(导体材料)	Tinned Copper 镀锡扁平铜线
--	Insulation Material(绝缘材料)	Flame retardand polyester(阻燃)
--	Supporting Tape Material(补强板材料)	PET
--	Supporting Tape Color(补强板颜色)	蓝色 BLUE
--	Supporting Tape Spec(补强板规格)	0.225mm

Ordering Information

HC-FFC05 - N - * - * - **

No. of Pins 4~80Pin

Length (总长度/mm)

Connection Mode A:同向 B:反向

Effective Length 01:~C1~C2~S1~S2 (44/88) 02:~C1~C2~S1~S2 (33/66)

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	0.5 柔性扁平线(同向)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-FFC05-N-X-A-01	单 位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						