

产品基本描述：

HPM13T1ADAPT (T1_Adapter) 可以实现机器人关节 100BASE-T1 单对以太网与标准 RJ45 以太网物理层双向透传，支持 Master/Slave 模式配置。主要用于一体化关节调试、报文抓取与原型验证，完整透传 EtherCAT 等上层实时协议，充分发挥 T1 线缆轻量化耐弯折的布线优势。

产品规格参数：

输入	RJ45 标准插座(100Mbps/1000Mbps)	
输出	MATenet 车载 T1 专用插座 3P 凤凰端子 T1 关节 JST 连接器	
配置项	拨码 1	OFF - 100M
		ON - 1000M
	拨码 2	OFF - Master
		ON - Slave
灯语	LED-红	OFF - T1 Link Down
		ON - T1 Link Up,RJ45 Link Down
		BLINK - Link Up
	LED-绿	OFF - 100M Slave
		ON - 1000M Slave
		Single Blink - 100M Master
		Double Blink - 1000M Slave

	LED-蓝	Blink - Run
		OFF - Stop

产品实物：

