


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

E		F		G	
序号	日 期	E C N	变 更 内 容	变更者	



Electrical Characteristics

- 1. 阻抗: 50 Ohm
- 2. 工作频段: DC - 6 GHz
- 3. 驻波比: ≤ 1.5
- 4. 公母头对插插入力: 10-20 N
公母头对插拔出力: 18-30 N
- 5. 公母PIN保持力: $0.27N \pm 0.0098N$
- 6. 电镀盐雾测试需过48H

BOM表					
3	中芯针	2E02-0082G	$\phi 1.20 \times 6.40 \times \phi 0.60$ C3604 镀1U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0226	$\phi 3.18 \times 6.05 \times \phi 0.90$ 白色铁弗龙	PCS	1
1	铜外壳	2B02-0075G	$\phi 5.00 \times 12.70 \times \phi 1.70$ C3604 镀1U"金	PCS	1
序号	名 称	料 号	物 料 描 述	单位	数量

公差	x. ± 0.20 x. x ± 0.15 x. xx ± 0.10 ANGULAR $\pm 5^\circ$
	视图
单位	mm 比例 1:1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司							
品名规格: MCX 母头母针-RG178线							
设 计	W H	料 号	9MJL1-007				
审 核		日 期	2025-08-26				
核 准		版 本	A/0	页 码	1/1		