




名称	规格	料号	编号
V164弹簧电极	PGC1521-8.25-1.9-2P-5.0PH-3.0H侧	HJ-PC2052	FB.152182B00.2P5.0



顶针技术要求:

- 材料:
针管: 黄铜 C3604
针头: 黄铜 C3604
弹簧: 不锈钢#304
塑胶: PA46
- 电镀:
针管: 镀镍50-100U"后镀金3U"
针头: 镀镍50-100U"后镀金3U"
- 电气特性:
电压&电流: 直流电5伏: 5安最大, 温度范围-40~85度
接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗100毫欧静态
- 机械特性:
弹力: 在正常工作高度的弹力60g±20%
寿命: 10000次最少



Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd.

东莞市皇捷通讯科技有限公司

第三角法	品名	日期	2025/6/12
未注公差参见标准	规格	设计	Mr.jin
0 = ±0.1	材质	审核	
0.0 = ±0.05	客户料号	确认	
0.00 = ±0.05	表面处理	单位	mm
0.000 = -	图号	比例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸			