

A

B

C




D

E

F


G

H




高度 (H)	A尺寸	B尺寸
7.5H	3.10	2.00
7.3H	2.90	1.80
7.0H	2.60	1.50

产品高度与头部尺寸关系图



电路图



- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 260g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

6	塑料机架	PPA (黑色)	——	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA (黑色)	——	1	
3	簧片	覆银铜	镀银	2	
2	盖板	不锈钢	铜锡	1	
1	按钮	PPA (黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设 计	S H		产品名称:轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审 核	Z F C	图面	A4	产品型号:TC-1215C-7.3-260-FT
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30			单位	MM	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化		比例		深圳市富港科技有限公司
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80			重量		
角 度		±1°		批 准	L P J	页码	1/1	
						版次	A/0	