RoHS
REACH

A(mm)	L(mm)	H(mm)
ø6.8	3.15	4.3
ø6.8	3.35	4.5
ø6.8	3.85	5.0
ø6.8	4.35	5.5
ø6.8	4.85	6.0
ø6.8	5.35	6.5
ø6.7	5.85	7.0
ø6.5	6.35	7.5
ø6.5	6.85	8.0
ø6.5	7.35	8.5
ø6.5	7.85	9.0
ø6.5	8.35	9.5
ø6.2	8.85	10.0
ø6.2	9.35	10.5
ø6.2	9.85	11.0
ø6.2	10.35	11.5
ø6.2	10.85	12.0
ø6.2	11.35	12.5
ø6.2	11.85	13.0
ø6.2	12.35	13.5
ø6.2	12.85	14.0
ø6.2	13.35	14.5
ø6.2	13.85	15.0
ø6.2	14.35	15.5
ø6.2	14.85	16.0
ø6.2	15.35	16.5
ø6.2	15.85	17.0
ø6.2	16.35	17.5
ø6.2	16.85	18.0
ø6.2	17.35	18.5
ø6.2	17.85	19.0
ø6.2	18.35	19.5
ø6.0	18.85	20.0







电路图



技术参数：

1. 做用温度：-25～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：160/260g±50g；
7. 使用寿命：100000次；
8. 未注尺寸公差参照下面表格。





PCB线路板安装图(±0.1)

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
6	塑料机架	PPA（黑色）	——	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA（黑色）	——	1	
3	簧片	复合银/不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈铁	——	1	
1	按钮	PPA（黑色）	——	1	

未注尺寸公差(mm)			
0～3	±0.05	±0.10	±0.20
＞3～6	±0.05	±0.10	±0.30
＞6～30	±0.10	±0.20	±0.50
＞30～120	±0.15	±0.30	±0.80
角　度		±1°	

设　计	S　H
审　核	Z F C
标准化	
批　准	L P J

图面	A4
单位	MM
比例	
重量	
页码	1/1
版次	A/0

产品名称:轻触开关

产品型号:TC-1215C-H-XXX

深圳市富港科技有限公司