









PCB线路板安装图(±0.1)

技术参数:

- 1. 做用温度: -25~+85℃;
- 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
- 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
- 6. 动 作 力: 260g±50g; (可按客户定制)
- 7. 使用寿命: 100000次;
- 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	黄色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注



电路图

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	S H		产品名称:轻触开关	
审 核	Z F C		产品型号:TC-1212-7.3-260-Y	
标准化			深圳市富港科技有限公司	
批 准	L P J			
		图面单位	A4	
		比例		
		重量		
		页码	1/1	
		版次	A/0	