





RoHS
REACH

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		

产品高度H	按柄直径A
H=4.3	A=Ø3.2
H=4.5	A=Ø3.2
H=5.0	A=Ø3.2
H=5.5	A=Ø3.2
H=6.0	A=Ø3.2
H=6.5	A=Ø3.2
H=7.0	A=Ø3.2
H=7.5	A=Ø3.2
H=8.0	A=Ø3.2
H=8.5	A=Ø3.0
H=9.0	A=Ø3.0
H=9.5	A=Ø3.0





电路图



技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 160/210/260g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。



PCB线路板安装图(±0.1)

6	接触脚	H62	Ag	1	
5	基座	PPA	——	1	黑色
4	簧片	SUS	——	1	
3	防水垫	硅胶	——	1	透明
2	塑料盖	PPA	——	1	黑色
1	按钮	PPA	——	1	黑色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度	±1°		

设 计	S H	产品名称: 轻触开关	
审 核	Z F C	图面	A4
		单位	MM
标准化		比例	1:1
		重量	
批 准	L P J	页码	1/1
		版次	A/0
产品料号: TC-6619-H-XXX			
深圳市富港科技有限公司			