RoHS
REACH

版次	内　容	日期	负责人
A/0	新版发行		





技术参数：
1. 做用温度：-25～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：230g±50g；
7. 使用寿命：100000次；
8. 未注尺寸公差参照下面表格。





电路图





PCB线路板安装图(±0.1)

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
7	支架	黄铜	镀铜锡	1	
6	接触脚	黄铜	镀银	1	
5	基座	PPA(黑色)	——	1	
4	防水垫	硅胶	——	1	
3	塑料盖	PPA(黑色)	——	1	
2	簧片	不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	

未注尺寸公差(mm)			
0～3	±0.05	±0.10	±0.20
>3～6	±0.05	±0.15	±0.30
>6～30	±0.10	±0.20	±0.50
>30～120	±0.15	±0.30	±0.80
角　度		±1°	

设　计	S　H	产品名称：轻触开关	
审　核	Z F C	图面 A4	产品料号：　TC-6627-9.5-230
标准化		单位 MM / 比例 1:1	
批　准	L P J	重量 / 页码 1/1 / 版次 A/0	深圳市富港科技有限公司