





RoHS



材料：

塑胶：LCP/PA9T 米色


插针 : H62铜

镀层：镀锡

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
02	2.00	8.00
03	4.00	10.00
04	6.00	12.00
05	8.00	14.00
06	10.00	16.00
07	12.00	18.00
08	14.00	20.00
09	16.00	22.00
10	18.00	24.00
11	20.00	26.00
12	22.00	28.00
13	24.00	30.00
14	26.00	32.00
15	28.00	34.00

技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 2A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. 耐压: AC 1000V
4. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

						深圳市富港科技有限公司						
						视图 				PH卧式贴片		
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期							
设 计	B C	日 期	17.11.24	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	PH2.0-NPWB
校 对	L P J	日 期	17.11.24	审 定		日 期						
工 艺		日 期										
审 核	L G B	日 期	17.11.24					共 页		第 页		

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	