









- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 500g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。



PCB线路板安装图(±0.1)



电路图

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA (黑色)	——	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	2	
2	盖板	不锈铁	——	1	
1	按钮	PPA (黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设 计	S H		
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审 核	Z F C	图面	A4
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30			单位	MM
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化		比例	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80			重量	
角 度		±1°		批 准	L P J	页码	1/1
						版次	A/0