







RoHS
REACH
H(高度)
4. 3H
4. 5H
5. 0H
5. 5H
6. 0H
6. 5H
7. 0H
7. 5H
8. 0H
8. 5H
9. 0H
9. 5H
10. 0H
10. 5H
11. 0H
12. 0H
13. 0H
14. 0H
15. 0H
16. 0H
17. 0H



PCB线路板安装图(±0.1)



电路图



- 技术参数:
1. 做用温度: -25~+85℃;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 6. 动 作 力: 260/300±50g;
 7. 使用寿命: 100000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	S H		产品名称:轻触开关		
审 核	Z F C		产品型号:TC-1216-H-XXX		
标准化			深圳市富港科技有限公司		
批 准	L P J				
		图面单位	A4		
		比例			
		重量			
		页码	1/1		
		版次	A/0		

8	嵌件	黄铜T=0.30	银	1	
7	底座	PPA 黑色		1	
6	簧片	不锈钢	银	1	
5	内帽头	PPA 黑色		1	
4	防水薄膜	聚酰胺黄色透明		1	
3	防水垫片	硅胶黑色		1	
2	帽头	PPA (黑色)		1	
1	盖板	PPA (黑色)		1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注