




RoHS




电路图



1. 做用温度: $-20\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: $160\pm 30\text{gf}/260\pm 50\text{gf}$;
7. 使用寿命: 5万次;
8. 未注尺寸公差参 $\pm 0.15\text{mm}$
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 开关的行程尺寸为 $0.30\pm 0.1\text{mm}$

序号	名 称	数量	材 料	备 注
1	帽 头	1	PPA	黑 色
2	盖 板	1	黄铜	镀铜锡
3	簧 片	1	不锈钢	
4	基 座	1	PPA	黑 色
5	嵌 件	1	黄铜 T=0.25	镀 银

深圳市富港科技有限公司

						深圳市富港科技有限公司						
						视图 				轻触开关		
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期					
设 计	Z W	日 期	26. 05. 29	标准		日 期		图样标记		重量	比例	
校 对	L P J	日 期	26. 05. 29	审 定		日 期						
工 艺		日 期										
审 核	L Z W	日 期	26. 05. 29					共 页		第 页		

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	