





- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
  - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
  - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
  - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
  - 6. 动 作 力: 160g±50g;
  - 7. 使用寿命: 100000次;



Ordering Information

TC - 6615 \* - NH - \*G - \*\* - F\* \* - 02

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 中心高度 脚长 默认=8脚 Z=直脚

|    |      |         |      |    |    |
|----|------|---------|------|----|----|
| 5  | 接触脚  | H62Y 黄铜 | 镀银   | 2  |    |
| 4  | 基座   | PPA(黑色) | ———  | 1  |    |
| 3  | 簧片   | 不锈钢     | 镀银   | 1  |    |
| 2  | 支架   | 冷轧钢带    | 铜锡   | 1  |    |
| 1  | 按钮   | PPA(黑色) | ———  | 1  |    |
| 序号 | 零件名称 | 材料规格    | 表面处理 | 数量 | 备注 |

|        |                     |                |
|--------|---------------------|----------------|
| 1      | 初版发行                |                |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| GENERAL TOLERANCE | 制图 DRAWING    |
| DIM TOL           | 审核 CHECK      |
| X.X ±0.30         | 批准 APPROVAL   |
| X.XX ±0.20        | 比例 SCALE      |
| X.XXX ±0.10       | 投影 Projection |
| Angle ±3.0°       |               |

|                                                          |                                                 |              |     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----|
| 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD | 产品名称<br>轻触开关(支架式 卧插 6.1x7.5mm<br>中心高度4.0 脚长3.7) | 版 本<br>REV.  | A   |
| 产品料号<br>PART NO.                                         | TC-6615-NH-160G-F3.7-02                         | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 材 料<br>MATERIAL                                          |                                                 | 页 次<br>SHEET | 1/1 |