









高度L	帽头H	直径A
3.35	4.5	Ø3.5
3.85	5.0	Ø3.4
4.35	5.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.2
5.85	7.0	Ø3.2
6.35	7.5	Ø3.2
6.85	8.0	Ø3.2
7.35	8.5	Ø3.0
7.85	9.0	Ø3.0
8.35	9.5	Ø3.0



Ordering Information

TC - 6616 * - NH - *G - ** - F* * - 02

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 中心高度 脚长 默认=弯脚 Z=直脚

6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	H62Y 黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENERAL TOLERANCE	制图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核					
			X.X ±0.30	批准		产品名称	轻触开关(机架式 卧插 6.1x6.1mm 中心高度8.0 脚长3.0)	版本	A
			X.XX ±0.20	比例		产品料号	TC-6616-NH-160G-8.0-F3.0-02	单位	mm
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投影		材料		页次	1/1
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	Projection		MATERIAL		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							