

RoHS compliant





电气性能

额定电流： 1.5AMPS
额定电压： 125AC
绝缘电阻： 〉500MΩ
耐压强度： AC 1000V,50H or 60Hz 1分钟
接触电阻： ≤20MΩ
使用寿命： 不少于750次插拔

序号	名 称	材 料	数 量	镀层/颜色	备 注
2	插 针	H62	3	Sn	
1	塑 座	PC	1	WHITE	

版次	变 更 履 历	变更单号	绘 制	日 期
D/0	新出版发行			

接线端子外形图

绘 图:		日 期:	
审 核:		日 期:	
核 准:		日 期:	

温州瑞川电子有限公司
WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO.,LTD.

一般公差	
30~	±0.25
10~30	±0.20
~10	±0.15
角 度:	±2°
页 面:	1 of 1

品 名:	3P 英式插座		
料 号:	RC01609		
型 号:	RJ45	图 号:	
版本:	单位:mm	比例: 1:1	纸张: A4

该 图 面 供 温 州 瑞 川 电 子 有 限 公 司 内 部 使 用, 不 得 私 自 复 印