



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE







安装尺寸







电路图



SK −003−HXXX Y H

产品类别
小拨动开关

产品流水系列码

柄的颜色
B：白色
H：黑色

有柱/无柱
Y:有柱
W:无柱

柄高
H15:1.5H
H25:2.5H

项　　目		标　　准
电气性能	额定电流　Rated Current：	50mA MAX
	额定电压　Rated voltage：	DC 12V
	接触电阻　Contact resistance：	≤70mΩ
	绝缘电阻　Insulation Resistance：	≥100MΩ
	耐压强度　Compressive strength：	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度　Operating force：	180±50gf
	机械寿命　Mechanical life：	10,000 cycles Min
	操作行程　Operation Stroke：	1.5+0.2mm
环境性能	温度范围　Temperature Range:	-25°C ~ +70°C

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
F	弹条	1	不锈钢	整体清洗	本色	
E	盖板	1	磷铜	镀银	银白色	
D	簧片	1	铍青铜	镀银	银白色	
C	手柄	1	PA46	/	黑色	
B	端子	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A	底座	1	LCP	/	黑色	

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
:±0.30 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.10

东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO. , LTD

TITLE	Toggle Switch			
DWN	xiong	PART NO. SK−003−H15YH		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:1OF 1	REV: A4

CUSTOMER COPY