


RoHS Compliant



项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.3A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	200±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
环境性能	操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.1mm
	温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C

E	盖板	1	不锈钢	整体清洗	白色				
D	桃心	1	高温尼龙	/	黑色				
C	簧片	2	镀铜	接触单面覆银	银白色				
B	嵌件	1	黄铜	整体镀银	银白色				
A	底座	1	LCP	/	灰色				
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks			
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd						
QUADRANT POINT		Ⓚ							
TANGENCY POINT		Ⓣ							
INTERSECTION POINT		Ⓜ							
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: Toggle Switch		
X. ±0.25			CHECKED		DATE				
X.x ±0.20			APPROVED		DATE				
X.xx ±0.15			PART NO: LCK-TB017-H20YL						
ANGULAR ±3°			DRAWING NO: 102022802				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
						SIZE: A4	SHEET: 1/1		