


RoHS Compliant



项 目		标 准	
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤80mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	200±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.50±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-10℃ ~ +60℃

F	外膜	1	聚酰胺亚	/	黄色						
E	桃心	1	PA46	/	黑色						
D	盖板	1	SUS304	整体清洗	银白色						
C	弹片	2	镀青铜	整体镀银	银白色						
B	嵌件	1	H62 Y	整体镀银	银白色						
A	底座/基座	1	LCP	/	黑灰色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd								
QUADRANT POINT		(QP)									
TANGENCY POINT		(TP)									
INTERSECTION POINT		(IP)									
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:				
X. ±0.25			CHECKED		DATE		Toggle Switch				
X.x ±0.20			APPROVED		DATE						
X.xx ±0.15			PART NO: LCK-TB016-H20YL				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm		
ANGULAR ±3°			DRAWING NO: 102022802				SIZE: A4	SHEET: 1/1			