








RoHS Compliant



电气原理图



PCB. 焊接尺寸图



LCK- TC 105 H70 Y L

产品类别
检测开关: TC
拨动开关: TB

流水号

高度
H70=7.0H

包装方式
L: 圆盘
B: 吸塑盒
T: 管装

定位柱
Y: 有定位柱
W: 无定位柱

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA
	额定电压 Rated voltage:	DC 6V
	接触电阻 Contact resistance:	≤200m
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	70±40gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles Min
	接触通电行程 Operation Stroke:	0.5±0.3mm
	总行程 Operation Stroke:	2.25±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25° C TO +70° C