






RoHS Compliant



安装尺寸



原理图



LCK- TC 103 H255 W

产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H255=2.55H

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项 目	标 准
电气性能	额定电流: 50mA MAX
	额定电压: 12V DC
	接触电阻: 3Ω max.
	绝缘电阻: 100MΩ min.100V DC
	耐压强度: 100V AC (50/60Hz foy 1 minute)
机械性能	操作力度: 40±20gf
	工作寿命: 50000cycles
	总行程: 1.93mm±0.5mm
环境性能	温度范围: -40℃ ~ +85℃.

G	滑块 卡件	1	磷铜	镀银	银 白色						
F	弹 簧	1	琴钢线	镀银	银 白 色						
E	底座 卡件	1	磷铜	镀银	银白色镀银						
D	底 座	1	进口增强尼龙	/	黑 色						
C	滑 块	1	进口增强尼龙	/	黑 色						
B	盖 子	1	SUS 304	/	原 色						
A	按 钮	1	进口增强尼龙	/	黑 色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
MEASURE POINT:				 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd							
QUADRANT POINT		QP									
TANGENCY POINT		TP									
INTERSECTION POINT		IP									
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:				DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:			
X. ±0.25				CHECKED		DATE		Toggle Switch			
X.x ±0.20				APPROVED		DATE					
X.xx ±0.15											
ANGULAR ±3°				PART NO: LCK-TC103-H255WL				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
				DRAWING NO: 102022802				SIZE: A4	SHEET: 1/1		