







Kinghelm®


版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/08/27




Pin位分布
(前视图)




3Pin



4Pin



5Pin



8Pin

额定电压

250V

250V

60V

30V

额定电流

4A

4A

4A

2A

耐电压

2500V

2500V

1500V

800V



绝缘阻抗

≥100MΩ

接触阻抗


≤5mΩ

建议面板开孔尺寸




L:

3、4、5Pin




2±0.2

8Pin



1.5±0.2

2±0.2



The View

单位
Unit mm

比例
Scale 1:1

图号

Drawing NO

文件保密 File security

This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission.

本图纸未经允许，不可复制、外传或它用

料号

Part Number

869MCS0618

未注公差 Unmarked tolerance

零部件 Parts

X. ±0.30

X.X ±0.20

X.XX ±0.10

角度 angle ±3°

产品名称

Product name

M12 面板式公后锁

M16*1.5,焊杯外露

绘图

Draw drawing

审核

Check

客户确认

Customer confirmation

扶刘

E	Pin针	黄铜	镀金	3~8PCS
D	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
C	O型圈	氟胶	黑色	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66+GF	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位