








Kinghelm®

版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/09/12



建议PCB开孔尺寸

建议面板开孔尺寸



Pin位分布 (前视图)	3Pin	4Pin	5Pin	8Pin
额定电压	250V	250V	60V	30V
额定电流	4A	4A	4A	2A
耐电压	2500V	2500V	1500V	800V
绝缘阻抗	≥100MΩ			
接触阻抗	≤5mΩ			

F	O型圈	氟胶	绿色	1PCS
E	Pin针	磷青铜	镀金	3~8PCS
D	O型圈	氟胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66+GF	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View			
单位	mm	比例	1:1		
图号	Drawing NO	料号	Part Number	869FPS0633	产品名称
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		M12 面板式母前锁 M16*1.5 PCB	
		零部件 Parts		绘图	扶刘
		X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10		审核	
		角度 angle ±3°		客户确认	