












Kinghelm®




建议PCB开孔尺寸

建议面板开孔尺寸



Pin位分布 (前视图)	 3Pin	 4Pin	 5Pin	 8Pin
额定电压	250V	250V	60V	30V
额定电流	4A	4A	4A	2A
耐电压	2500V	2500V	1500V	800V
绝缘阻抗	≥100MΩ			
接触阻抗	≤5mΩ			

 The View	
单位 Unit	mm
比例 Scale	1:1
图号 Drawing NO	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许，不可复制、外传或它用	

深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.			
料号 Part Number		产品名称 M12 面板式公后锁 Product name M16*1.5 PCB	
未注公差 Unmarked tolerance 零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10 角度 angle ±3°		绘图 Draw drawing	扶刘
		审核 Check	
		客户确认 Customer confirmation	

E	Pin针	黄铜	镀金	3~8PCS
D	O型圈	氟胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66+GF	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位