




RoHS Compliant






电路图



脚位 方向	①	②	③
A	●	●	
B		●	●



电气原理图



产品类别	LCK-TB 001	H15	Y	L	包装方式
流水号					L: 圆盘
					B: 吸塑盒
					T: 管装
顶高					定位柱
H15=1.50H					Y: 有定位柱
					W: 无定位柱

项	目	标	准
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	$\leq 70\text{m}\Omega$
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	$\geq 100\text{M}\Omega$
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	180 $\pm$ 50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.5 $\pm$ 0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30 $^{\circ}\text{C}$ ~ +85 $^{\circ}\text{C}$

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	原色	
E	盖板	1	C5191R	整体镀银	银白色	
D	簧片	1	镀青铜	整体镀银	银白色	
C	桃心	1	高温尼龙	/	黑色	
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀 涂
					Plating coating	颜色
					colour	备注
					Remarks	
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
QUADRANT POINT						
TANGENCY POINT						
INTERSECTION POINT						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X.			CHECKED		DATE	
X.x			APPROVED		DATE	
X.xx			PART NO: LCK-TB001-H15YL			
ANGULAR			DRAWING NO: 102022802			
			REV: 04		SCALE: 1:1	UNIT: mm
			SIZE: A4		SHEET: 1/1	