





RoHS Compliant



原理图



柄高	H
H15	1.5
H20	2.0
H25	2.5

LCK-TB 003 H15 Y L

产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H15=1.50H

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项 目		标 准
电气性能	额定电流	Rated Current: 50mA MAX
	额定电压	Rated voltage: DC 12V
	接触电阻	Contact resistance: $\leq 70\text{m}\Omega$
	绝缘电阻	Insulation Resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$
	耐压强度	Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force: 180 $\pm$ 50gf
	机械寿命	Mechanical life: 10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke: 1.5 $\pm$ 0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range: -30 $^{\circ}\text{C}$ ~ +85 $^{\circ}\text{C}$

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	原色						
E	盖板	1	C5191	整体镀银	银白色						
D	簧片	1	铍青铜	整体镀银	银白色						
C	桃心	1	高温尼龙	/	黑色						
B	嵌件	1	C5191	整体镀银	银白色						
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
MEASURE POINT:				 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd							
QUADRANT POINT											
TANGENCY POINT											
INTERSECTION POINT											
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:				DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:			
X. ±0.25				CHECKED		DATE		Toggle Switch			
X.x ±0.20				APPROVED		DATE					
X.xx ±0.15				PART NO: LCK-TB003-H15YL				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
ANGULAR ±3°				DRAWING NO: 102022802				SIZE: A4	SHEET: 1/1		