



RoHS Compliant



柄高	H
H15	1.5
H20	2.0



产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H20=2.0H

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	$\leq 70\text{m}\Omega$
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	$\geq 100\text{M}\Omega$
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	150 $\pm$ 50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	1.2 $\pm$ 0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30 $^{\circ}\text{C}$ ~ +85 $^{\circ}\text{C}$

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	银白色				
E	盖板	1	C5191R	整体镀银					
D	簧片	1	QBe2	接触面镀银	接触面银白色				
C	桃心	1	进口高温增强尼龙	/	黑色				
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色				
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色				
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks			
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd						
QUADRANT POINT		(QP)							
TANGENCY POINT		(TP)							
INTERSECTION POINT		(IP)							
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: Toggle Switch		
X.		±0.25	CHECKED		DATE				
X.x		±0.20	APPROVED		DATE				
X.xx		±0.15	PART NO: LCK-TB005-H20YL				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
ANGULAR		±3°	DRAWING NO: 102022802				SIZE: A4	SHEET: 1/1	