

保密等级: ☐绝密 ☒保密 ☐普通 符合RoHS 环保要求 Kinghelm®				版次工程变更单号 基本描述 日期 修订					
Max 4-0.4 3.1±0.1 3.5 0.7 3.0 0.3 H 0±0.1 0.30 6.5±0.2 7.8±0.2 6.0 6.0 4.5 4-R0.3 Ht Ht 6.5±0.1 4.5±0.1 4-Ø1.2				项目 技术要求 按 力 180±30 gf 260±50 gf 行 程 0.25±0.1 mm 寿 命 电气寿命≥10万次 外 观 无重要注塑缺陷品，无重要废品。 耐 压 250V/1min、无击穿 无飞弧 手 感 动作灵活无卡滞，同一规格，同一类别按力手感相对一致。 电路转换 用≤8V、0.15A的电气检查，电路通断正常。 可焊性 粘锡面积为浸入面积95%以上。 防护等级 耐焊锡热 260±5℃/5s功能动作与电路转换、外观质量完好。 接触电阻 ≤30毫欧 绝缘电阻 ≥100兆欧 环保要求 符合顾客要求执行 专利技术					
H: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8.....22 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn 0755-28190160 轻触开关 6*6插脚 设计 IV 品名规格 审核 Ⅱ 图纸类型 成品图005 比例 1:1 公差值 视角 版本 A/0 单位 MM XX±0.20 XX'±10° XX±0.10 XX'±8° XXX±0.06 XX'±6° UNITS MM 核准									
序号		品 名		材 料		数 量		图 号	
5		端子(引脚)		黄 铜		1			
4		底座		PPA塑料		1			
3		Φ5弹片		磷铜		1			
2		盖子		SPCC		1			
1		手柄		PPA塑料		1			