







RoHS Compliant



电路图



安装尺寸



产品类别 LCK- TC 106 H20 Y L
检测开关:TC
拨动开关:TB
流水号
高度 H20=2.0H
包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装
定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤150mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	50gf±30gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles Min
	接触通电行程 Contact power trip:	0.5±0.3mm
	操作总行程 Operation Stroke:	2.0±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C ~ +85°C

E	按钮	1	PA46	/	黑色						
D	盖板	1	增强尼龙	/	黑色						
C	接触弹簧	1	铍青铜	镀银	银白色						
B	嵌件	1	黄铜	镀银	银白色						
A	底座/基座	1	L C P	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd								
QUADRANT POINT		ⓀⓅ									
TANGENCY POINT		ⓀⓅ									
INTERSECTION POINT		ⓀⓅ									
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:			DESIGN			Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:		
X.			CHECKED				DATE	Toggle Switch			
X.x			APPROVED				DATE				
X.xx			PART NO: LCK-TC106-H20YL			REV: 04					
ANGULAR			DRAWING NO: 102022802			SIZE: A4		SHEET: 1/1			