






RoHS Compliant



安装尺寸



电路图



项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤200mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	50±30gf
	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	0.4±0.3mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-20°C ~ +85°C

E	按钮	1	进口增强尼龙	/	黑色	
D	盖板	1	不锈钢	整体清洗	银白色	
C	接触弹簧	1	铜线	镀银	银白色	
B	嵌件	1	磷铜	镀银	银白色	
A	基座	1	LCP	/	灰色	
NO. 零件名称 Part Name		QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
QUADRANT POINT		QP				
TANGENCY POINT		TP				
INTERSECTION POINT		IP				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X.		±0.25	CHECKED		DATE	
X.x		±0.20	APPROVED		DATE	
X.xx		±0.15	PART NO: LCK-TC104-H320YL		REV: 04	SCALE: 1:1
ANGULAR		±3°	DRAWING NO: 102022802		SIZE: A4	SHEET: 1/1
					UNIT: mm	