





Kinghelm®




版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2023/10/06
B			




PIN位前视分布图





建议PCB板开孔尺寸



B:
2~5pin:Ømm
6~8pin:Ø0.6mm



建议面板式开孔尺寸



技术特性


温度范围: -25℃~+80℃

额定电压: 3~4PIN:60V/5~8PIN: 30V

额定电流: 3~5PIN:3A/6~8PIN: 1.5A

防护等级: IP67

插拔次数: ≥500次



The View

单位
unit mm

比例
SCALE 1:1

图号
Drawing NO

料号
Part Number

869MPR0469

产品名称
Product name

M8-8P前锁
弯插板公座

文件保密 File security
This drawing shall not be copied,
circulated or used for other
purposes without permission.
本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用

未注公差 Unmarked tolerance

零部件 Parts
X. ±0.30
X.X ±0.20
X.XX ±0.10

角度 angle ±3°

绘图
Draw drawing

审核
Check

客户确认
Customer confirmation

文泽明

G	挡板	PA66	黑色	1PCS
F	pin针	黄铜	镀金	3~8PCS
E	屏蔽抓	黄铜	镀金	1PCS
D	防水圈	橡胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

深圳市金航标电子有限公司

SHENZHEN KINGHELM
ELECTRON CO.,LTD.