






RoHS Compliant



安装尺寸



电路图

产品类别—
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号-

LCK- TB 002 H15 Y L

高度——
H15=1.50H

— 定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

包装方式
L: 圆盘
B: 吸塑盒
T: 管装

项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	180±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.5+0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-25°C ~ +70°C

F	弹条	1	不锈钢	整体清洗	本色	
E	盖板	1	磷铜	镀银	银白色	
D	簧片	1	铍青铜	镀银	银白色	
C	手柄	1	PA46	/	黑色	
B	端子	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A	底座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT: QUADRANT POINT  TANGENCY POINT  INTERSECTION POINT 			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°			DESIGN Andy	DATE 2014.12.24	TITLE: Toggle Switch	
			CHECKED	DATE		
			APPROVED	DATE		
			PART NO: LCK-TB002-H15YL		REV: 04	SCALE: 1:1
			DRAWING NO: 102022802		SIZE: A4	SHEET: 1/1
						