









RoHS Compliant



原理图



产品类别: LCK-TC 103 H255 Y L
检测开关: TC
拨动开关: TB
流水号: _____
高度: H255=2.55H
包装方式: L: 圆盘, B: 吸塑盒, T: 管装
定位柱: Y: 有定位柱, W: 无定位柱

项 目		标 准
电气性能	额定电流	Rated Current: 50mA MAX
	额定电压	Rated voltage: DC 12V
	接触电阻	Contact resistance: ≤150mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance: ≥100MΩ
机械性能	耐压强度	Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
	操作力度	Operating force: 30±20gf
	机械寿命	Mechanical life: 100,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke: 0.4±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range: -30℃ ~ +85℃

G	滑块 卡件	1	磷铜	镀银	银 白 色						
F	弹 簧	1	琴钢线	镀银	银 白 色						
E	底座 卡件	1	磷铜	镀银	银白色镀银						
D	底 座	1	进口增强尼龙	/	黑 色						
C	滑 块	1	进口增强尼龙	/	黑 色						
B	盖 子	1	SUS 304	/	原 色						
A	按 钮	1	进口增强尼龙	/	黑 色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
MEASURE POINT:				 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd							
QUADRANT POINT											
TANGENCY POINT											
INTERSECTION POINT											
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:				DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:			
X. ±0.25				CHECKED		DATE		Toggle Switch			
X.x ±0.20				APPROVED		DATE					
X.xx ±0.15				PART NO: LCK-TC103-H255YL				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
ANGULAR ±3°				DRAWING NO: 102022802				SIZE: A4	SHEET: 1/1		