









RoHS Compliant



安装尺寸



电路图



项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	10mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 5V
	接触电阻 Contact resistance:	≤500mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥10MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	40gf Max
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles Min
	通电行程位置 LOCATION OF TRIP:	2.1±0.2mm
环境性能	总操作行程 Operation Stroke:	1.00±0.2mm
	温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C

F	弹片	1	SUS301	/	银色	
E	按钮	1	PPA	/	黑色	
D	盖板	1	SUS304	整体清洗	银色	
C	接触簧片	1	进口磷铜	镀银	银白色	
B	嵌件	1	C5191	镀银	银白色	
A	底座	1	PPA	/	黑色	
NO. 零件名称 Part Name		QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
QUADRANT POINT		QP				
TANGENCY POINT		TP				
INTERSECTION POINT		IP				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X.		±0.25	CHECKED		DATE	
X.x		±0.20	APPROVED		DATE	
X.xx		±0.15	PART NO: LCK-TC110-H10WL		REV: 04	SCALE: 1:1
ANGULAR		±3°	DRAWING NO: 102022802		SIZE: A4	SHEET: 1/1
					UNIT: mm	