






RoHS Compliant



电路图

产品类别 LCK- TC 108 H20 Y L
检测开关: TC
拨动开关: TB
流水号
高度 H20=2.0H
包装方式
L: 圆盘
B: 吸塑盒
T: 管装
定位柱
Y: 有定位柱
W: 无定位柱

项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤200mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	50±30gf
	机械寿命	Mechanical life:	50,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.0±0.3mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30°C ~ +85°C

E	按钮	1	进口增强尼龙	/	黑色						
D	盖板	1	进口增强尼龙	整体清洗	黑色						
C	接触弹簧	1	进口磷青铜	镀银	银白色						
B	嵌件	1	进口磷青铜	镀银	银白色						
A	基座	1	进口增强尼龙	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
MEASURE POINT:				 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd							
QUADRANT POINT											
TANGENCY POINT											
INTERSECTION POINT											
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:				DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:			
X. ±0.25				CHECKED		DATE		Toggle Switch			
X.x ±0.20				APPROVED		DATE					
X.xx ±0.15				PART NO: LCK-TC108-H20YL				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
ANGULAR ±3°				DRAWING NO: 102022802				SIZE: A4	SHEET: 1/1		