






RoHS Compliant



PCB. 焊接尺寸图

LCK-TB 009 H15 Y L

产品类别  
检测开关:TC  
拨动开关:TB

流水号

高du  
H15=1.50H

包装方式  
L:圆盘  
B:吸塑盒  
T:管装

定位柱  
Y:有定位柱  
W:无定位柱

| 项 目  |      | 标 准                                     |
|------|------|-----------------------------------------|
| 电气性能 | 额定电流 | Rated Current: 50mA MAX                 |
|      | 额定电压 | Rated voltage: DC 12V                   |
|      | 接触电阻 | Contact resistance: ≤70mΩ               |
|      | 绝缘电阻 | Insulation Resistance: ≥100MΩ           |
|      | 耐压强度 | Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min |
| 机械性能 | 操作力度 | Operating force: 200±50gf               |
|      | 机械寿命 | Mechanical life: 10,000 cycles Min      |
|      | 操作行程 | Operation Stroke: 2.0±0.1mm             |
| 环境性能 | 温度范围 | Temperature Range: -25°C ~ +70°C        |

|                                        |       |           |      |                                                                                                                                                                |          |      |                 |      |        |            |         |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
|----------------------------------------|-------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|------|--------|------------|---------|---------------|--|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| E                                      | 盖板    | 1         | 不锈钢  | 整体清洗                                                                                                                                                           | 原色       |      |                 |      |        |            |         |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| D                                      | 手柄    | 1         | PA46 | /                                                                                                                                                              | 黑色       |      |                 |      |        |            |         |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| C                                      | 簧片    | 2         | 铍青铜  | 整体镀银                                                                                                                                                           | 银白色      |      |                 |      |        |            |         |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| B                                      | 嵌件    | 6         | 黄铜   | 整体镀银                                                                                                                                                           | 银白色      |      |                 |      |        |            |         |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| A                                      | 底座/基座 | 1         | LCP  | /                                                                                                                                                              | 黑色       |      |                 |      |        |            |         |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| NO.                                    | 零件名称  | Part Name | Q'TY | 材 料                                                                                                                                                            | Material | 镀涂   | Plating coating | 颜色   | colour | 备注         | Remarks |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| MEASURE POINT:                         |       |           |      | <div> 联晟欣连接器（深圳）有限公司<br/>Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd</div> |          |      |                 |      |        |            |         |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| QUADRANT POINT                         |       |           |      |                                                                                                                                                                |          |      |                 |      |        |            |         | (QP)          |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| TANGENCY POINT                         |       |           |      |                                                                                                                                                                |          |      |                 |      |        |            |         | (TP)          |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| INTERSECTION POINT                     |       |           |      |                                                                                                                                                                |          |      |                 |      |        |            |         | (IP)          |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: |       |           |      | DESIGN                                                                                                                                                         |          | Andy |                 | DATE |        | 2014.12.24 |         | TITLE:        |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| X. ±0.25                               |       |           |      | CHECKED                                                                                                                                                        |          |      |                 | DATE |        |            |         | Toggle Switch |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| X.x ±0.20                              |       |           |      | APPROVED                                                                                                                                                       |          |      |                 | DATE |        |            |         |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| X.xx ±0.15                             |       |           |      | PART NO: LCK-TB009-H15YL                                                                                                                                       |          |      |                 |      |        |            |         |               |  |            |  |                                                                                       |  |  |  |
| ANGULAR ±3°                            |       |           |      | DRAWING NO: 102022802                                                                                                                                          |          |      |                 |      |        |            |         | REV: 04       |  | SCALE: 1:1 |  | UNIT: mm                                                                              |  |  |  |
|                                        |       |           |      |                                                                                                                                                                |          |      |                 |      |        |            |         | SIZE: A4      |  | SHEET: 1/1 |  |  |  |  |  |