








RoHS Compliant



产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H20=2.0H

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤200mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	60gf±40gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles Min
	接触通行程 Contact power trip:	0.5±0.3mm
环境性能	操作总行程 Operation Stroke:	2.0±0.2mm
	温度范围 Temperature Range:	-30℃ ~ +85℃

E	按钮	1	LCP	/	灰色						
D	盖板	1	不锈钢	整体清洗	原色						
C	接触弹簧	1	镀青铜	镀银	银白色						
B	嵌件	1	磷铜	镀银	银白色						
A	底座/基座	1	L C P	/	灰色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)				 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd							
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°				DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: Toggle Switch			
				CHECKED		DATE					
				APPROVED		DATE					
PART NO: LCK-TC107-H20YL								REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
DRAWING NO: 102022802								SIZE: A4	SHEET: 1/1		