








RoHS Compliant



柄高	H
H15	1.5
H20	2.0
H25	2.5



LCK- TB 003 H25 Y L

产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H25=2.50H

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	180±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	1.5±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-30℃ ~ +85℃

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	原色												
E	盖板	1	C5191	整体镀银	银白色												
D	簧片	1	镀青铜	整体镀银	银白色												
C	桃心	1	高温尼龙	/	黑色												
B	嵌件	1	C5191	整体镀银	银白色												
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色												
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks						
MEASURE POINT:				 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd													
QUADRANT POINT		Ⓚ															
TANGENCY POINT		Ⓜ															
INTERSECTION POINT		Ⓜ															
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:				DESIGN		Andy		DATE		2014.12.24		TITLE:					
X.				±0.25		CHECKED				DATE		Toggle Switch					
X.x				±0.20		APPROVED				DATE							
X.xx				±0.15		PART NO: LCK-TB003-H25YL											
ANGULAR				±3°		DRAWING NO: 102022802						REV: 04		SCALE: 1:1		UNIT: mm	
						SIZE: A4						SHEET: 1/1					