







RoHS Compliant



电路图



安装尺寸



项 目		标 准
电气性能	额定电流:	0.1A
	额定电压:	12V DC
	接触电阻:	200mΩ max.
	绝缘电阻:	100MΩ min.100V DC
	耐压强度:	100V AC (50/60Hz foy 1 minute)
机械性能	操作力度:	100±50gf
	工作寿命:	100,000 cycles
	总行程:	2.0±0.2mm
	接触行程:	0.35 ±0.15mm
环境性能	温度范围:	-10°C ~ +60°C.

G	簧	片	1	覆银铜	/	银白色					
E	弹	簧	1	SUS 304	/	银白色					
D	嵌	片	1	磷铜	镀银	银白色					
C	盖	子	1	磷铜	镀银	银白色					
B	底	座	1	LCP	/	灰 色					
A	按	钮	1	LCP	/	灰 色					
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks
MEASURE POINT:				 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd							
QUADRANT POINT		(QP)									
TANGENCY POINT		(TP)									
INTERSECTION POINT		(IP)									
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:				DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: Reset switch series			
X.		±0.25	CHECKED		DATE						
X.x		±0.20	APPROVED		DATE						
X.xx		±0.15	PART NO: LCK-TC101B-H245YL			REV: 04	SCALE: 1:1				
ANGULAR		±3°	DRAWING NO: 102022802			SIZE: A4	SHEET: 1/1				