







RoHS Compliant



| 拨动方向  | A | B | C |
|-------|---|---|---|
| ① - ④ | ○ |   |   |
| COM②  | ○ |   | ○ |
| ③ - ⑤ |   |   | ○ |



电路图

产品类别  
检测开关:TC  
拨动开关:TB

LCK-TB 010 H15 W L  
高度 H15=1.50H

包装方式  
L:圆盘  
B:吸塑盒  
T:管装

定位柱  
Y:有定位柱  
W:无定位柱

| 项 目  |      | 标 准                                     |
|------|------|-----------------------------------------|
| 电气性能 | 额定电流 | Rated Current: 0.1mA MAX                |
|      | 额定电压 | Rated voltage: DC 12V                   |
|      | 接触电阻 | Contact resistance: ≤70mΩ               |
|      | 绝缘电阻 | Insulation Resistance: ≥100MΩ           |
|      | 耐压强度 | Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min |
| 机械性能 | 操作力度 | Operating force: 120±50gf               |
|      | 机械寿命 | Mechanical life: 10,000 cycles Min      |
|      | 操作行程 | Operation Stroke: 1.50±0.2mm            |
| 环境性能 | 温度范围 | Temperature Range: -25°C ~ +70°C        |

|                                                                                                          |                |     |                                                                                                                                                                |                    |                                                                                       |            |                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| F                                                                                                        | 弹簧             | 1   | 不锈钢丝                                                                                                                                                           | /                  | 原色                                                                                    |            |                             |            |
| E                                                                                                        | 盖板             | 1   | 不锈钢                                                                                                                                                            | 整体清洗               | 原色                                                                                    |            |                             |            |
| D                                                                                                        | 手柄             | 1   | 进口尼龙                                                                                                                                                           | /                  | 绿色                                                                                    |            |                             |            |
| C                                                                                                        | 簧片             | 1   | 铍青铜                                                                                                                                                            | 整体镀银               | 银白色                                                                                   |            |                             |            |
| B                                                                                                        | 嵌件             | 1   | 磷铜                                                                                                                                                             | 整体镀银               | 银白色                                                                                   |            |                             |            |
| A                                                                                                        | 底座             | 1   | 进口尼龙                                                                                                                                                           | /                  | 黑色                                                                                    |            |                             |            |
| NO.                                                                                                      | 零件名称 Part Name | QTY | 材 料 Material                                                                                                                                                   | 镀涂 Plating coating | 颜色 colour                                                                             | 备注 Remarks |                             |            |
| MEASURE POINT:                                                                                           |                |     | <div> 联晟欣连接器（深圳）有限公司<br/>Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd</div> |                    |                                                                                       |            |                             |            |
| QUADRANT POINT      |                |     |                                                                                                                                                                |                    |                                                                                       |            |                             |            |
| TANGENCY POINT      |                |     |                                                                                                                                                                |                    |                                                                                       |            |                             |            |
| INTERSECTION POINT  |                |     |                                                                                                                                                                |                    |                                                                                       |            |                             |            |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:<br>X. ±0.25<br>X.x ±0.20<br>X.xx ±0.15<br>ANGULAR ±3°             |                |     | DESIGN                                                                                                                                                         | Andy               | DATE                                                                                  | 2014.12.24 | TITLE:<br><br>Toggle Switch |            |
|                                                                                                          |                |     | CHECKED                                                                                                                                                        |                    | DATE                                                                                  |            |                             |            |
|                                                                                                          |                |     | APPROVED                                                                                                                                                       |                    | DATE                                                                                  |            |                             |            |
|                                                                                                          |                |     | PART NO: LCK-TB010-H15WL                                                                                                                                       |                    |                                                                                       |            |                             |            |
|                                                                                                          |                |     | DRAWING NO: 102022802                                                                                                                                          |                    |                                                                                       |            | REV: 04                     | SCALE: 1:1 |
| SIZE: A4                                                                                                 |                |     |                                                                                                                                                                | SHEET: 1/1         |  |            |                             |            |