



RoHS Compliant



柄高	H
H15	1.5
H20	2.0



LCK-TB 005 H15 Y L

产品类别
检测开关:TC
拨动开关:TB

流水号

高度
H15=1.50H

包装方式
L:圆盘
B:吸塑盒
T:管装

定位柱
Y:有定位柱
W:无定位柱

项 目		标 准
电气性能	额定电流	Rated Current: 50mA MAX
	额定电压	Rated voltage: DC 12V
	接触电阻	Contact resistance: $\leq 70\text{m}\Omega$
	绝缘电阻	Insulation Resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$
	耐压强度	Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force: $150 \pm 50\text{gf}$
	机械寿命	Mechanical life: 10,000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke: $1.2 \pm 0.2\text{mm}$
环境性能	温度范围	Temperature Range: $-30^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	银白色			
E	盖板	1	C5191R	整体镀银				
D	簧片	1	QBe2	接触单面镀银	接触面银白色			
C	桃心	1	进口高温增强尼龙	/	黑色			
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色			
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色			
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks		
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd					
QUADRANT POINT		(QP)						
TANGENCY POINT		(TP)						
INTERSECTION POINT		(IP)						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: Toggle Switch	
X.		±0.25	CHECKED		DATE			
X.x		±0.20	APPROVED		DATE			
X.xx		±0.15	PART NO: LCK-TB005-H15YL			REV: 04		
ANGULAR		±3°	DRAWING NO: 102022802			SIZE: A4	SHEET: 1/1	