




RoHS Compliant



PCB. 焊接尺寸图



LCK- TB 014 H20 W L

产品类别
检测开关: TC
拨动开关: TB

流水号

高度
H20=2.0H

包装方式
L: 圆盘
B: 吸塑盒
T: 管装

定位柱
Y: 有定位柱
W: 无定位柱

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA
	额定电压 Rated voltage:	DC12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤70m
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1min
	操作力度 Operating force:	200±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
环境性能	操作行程 Operation Stroke:	2.00±0.2mm
	温度范围 Temperature Range:	-25° C TO +70° C

E	盖板	1	不锈钢	/	银白色	
D	簧片	1	镀青铜	镀银	银白色	
C	手柄	1	进口增强尼龙	/	黑色	
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A	基座	1	进口增强尼龙	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
QUADRANT POINT						
TANGENCY POINT						
INTERSECTION POINT						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X.			CHECKED		DATE	
X.x			APPROVED		DATE	
X.xx			PART NO: LCK—TB014—H20WL			REV: 04
ANGULAR			DRAWING NO: 102022802			SCALE: 1:1
						UNIT: mm
			SIZE: A4			SHEET: 1/1
						