

Kinghelm®

Max 4-0.4

3.1±0.1

0.7

3.5

3.0

0.3

H 0±0.1

0.30

6.5±0.2

7.8±0.2

4-R0.3

6.0

6.0

4.5

Ht

Ht

6.5±0.1

4.5±0.1

4-Ø1.2

H: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8.....22

5

端子(引脚)

黄 铜

1

4

底座

PPA塑料

1

3

Φ5弹片

磷铜

1

2

盖子

SPCC

1

1

手柄

PPA塑料

1

序号

品 名

材 料

数 量

图 号

版次

工程变更单号

基本描述

日期

修订

项目

技术要求

按 力

180±30 gf 260±50 gf

行 程

0.25±0.1 mm

寿 命

电气寿命≥10万次

外 观

无重要注塑缺陷品，无重要废品。

耐 压

250V/1min、无击穿 无飞弧

手 感

动作灵活无卡滞，同一规格，同一类别按力手感相对一致。

电路转换

用≤8V、0.15A的电气检查，电路通断正常。

可焊性

粘锡面积为浸入面积95%以上。

防护等级

耐焊锡热

260±5℃/5s功能动作与电路转换、外观质量完好。

接触电阻

≤30毫欧

绝缘电阻

≥100兆欧

环保要求

符合顾客要求执行

专利技术

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

公差值

品名规格

XX±0.20

XX'±10°

XX±0.10

XX'±8°

XXX±0.06

XX'±6°

UNITS

MM

图纸类型

成品图005

视角

比例

1:1

版本

A/0

单位

MM

KH-6X6X4.5H-TJ

审核

核准

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn 0755-28190160

轻触开关 6*6插脚

设计

IV

1

2

3

4

5

6

7

8