



一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1







PCB板位置尺寸







电路原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V•0.5A;
2. 接 触 电 阻：≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻：≥100MΩ;
4. 耐 压：AC500V(50Hz)/min;
5. 插 拔 力：3～20N;
6. 寿 命：5,000次。

序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
8	ZY7.740.325-2	4#定片	1	H62（Y）黄铜带 δ=0.3mm	D.L1Ag
7	ZY7.852.325	盖 板	1	PA工程塑料	黑
6	ZY7.730.325	2#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.3mm	D.L1Ag
5	ZY7.740.325-1	3#定片	1	H62（Y）黄铜带 δ=0.3mm	D.L1Ag
4	ZY7.730.325-1	5#簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.3mm	D.L1Ag
3	ZY7.740.325	1#定片	1	H62（Y）黄铜带 δ=0.3mm	D.L1Ag
2	ZY7.810.325	基 座	1	PA工程塑料	黑
1	ZY8.223.325A	轴 套	1	H59（Y）黄铜棒 Ø=6mm	D.Ni

浙江创都电子科技有限公司

单 位	绘 图	
MM	核 对	
比 例	核 准	
1：1	日 期	

产品名称	CAX-PJ-3025M-5P-AY
图 号	

Φ3.5系列耳机插座