


ZX3.663.3244A


一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1



线路板开孔尺寸








主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻：≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻：≥100MΩ;
4. 耐　　压：AC500V(50Hz)/min;
5. 插　拔　力：3～20N;
6. 寿　　命：5,000次。

电路原理图



序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
9	ZY7.810.324	基　座	1	PBT	黑 色
8	ZY7.852.324	盖　板	1	PC工程塑料	透 明
7	ZY7.730.324	2# 簧片	1	QSn6.5-0.1(Y)锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
6	ZY7.740.324-2	4# 定片	1	H62(Y) 黄铜带 δ=0.35mm	D.L1Ag
5	ZY7.740.324-1	3# 定片	1	H62(Y) 黄铜带 δ=0.35mm	D.L1Ag
4	ZY8.382.324	压　簧	2	II碳素弹簧钢丝 φ=0.25mm	D.Ni
3	ZY7.730.324-1	5# 簧片	1	QSn6.5-0.1(Y)锡青铜带 δ=0.25mm	D.L1Ag
2	ZY7.740.324	1# 定片	1	H62(Y) 黄铜带 δ=0.45mm	D.L1Ag
1	ZY8.223.324A	轴　套	1	H59黄铜棒 φ=6mm	D.Ni

浙江创都电子科技有限公司

单　位	绘　图		产品名称	CAX-PJ-3024M-5P-AY
MM	核　对		图　号	
比　例	核　准		⌀3.5系列耳机插座	
1：1	日　期	2006年12月21日		