


CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2026/09/17	NEW RELEASE	APLIN








X=G1(非标)
X=G2
X=G3
X=G4

序号	名　　称	数量	材　　料	镀涂 颜色
D	接触簧片	2	铍 青 铜	银 白 色
C	盖　　子	1	不 锈 钢	灰　　色
B	底　　座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	推　　柄	1	进口增强尼龙	黑　　色

项　目	规　格
额定电负荷：	DC12V 0.1A
绝缘电阻：	≥100MΩ
耐压强度：	AC250V (50Hz)1min
环境温度：	-25℃ ~ +70℃
相对湿度：	(40°C)≤95%
接触电阻：	≤50MΩ
动作力：	190gf±20gf
耐温：	250°
寿命：	10000次



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制　图	YUAN	2026/09/17	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	toggle SWITCH
CHECKED BY 核　对	APLIN	2026/09/17	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	
APPROVED BY 批　准	ZHANG	2026/09/17	UNIT 单 位	mm		
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影		PART NO. 物料编号	H25A-00523PC-5NT1ZBBR-R1-BD-BJ
					SIZE 尺寸 A4	DRAWN NO. 图纸编号 HTDW20260917004

https://www.howswitch.com