
KHON

温州康宏电子有限公司



Professional Manufacturer Since 2000

产品规格

工作方式: ON-OFF
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 1000gf Max
电气寿命: 电气寿命：2000次
<100mΩ@20次/min,
25mA 24VDC

工作环境

环境温度: -40～85℃（无结冰）

电气性能

额定电负荷: 无切换：100mA @ 50V DC/
切换：25mA @ 24V DC


耐电压: 500V AC Min.
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
极间电容: <5pf，1MHz±10kHz


物料


7.端子套: PBT UL94-V0 黑色
6.灌封胶: 环氧树脂
5.拨动柄: PBT UL94-V0 白色
4.动簧片: 磷铜镀半锡金
3.静簧片: 磷铜镀半锡金
2.开关座: PBT UL94-V0 黑色
1.开关盖: PBT UL94-V0 红色


包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱










P.C.B. LAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期

设 计	余嘉诚	拨码开关
审 核	朱树清	视图
批 准	徐君辉	Dirnensions are shown:mm(inches)
		2024.03.21

KAE02RBT

阶段	标记	质量	比例	版本
			4:1	B/0
第1张			共1张	

温州康宏电子有限公司

http://www.khan.cn