


CUSTOMER DRAWING


REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2026/09/14	NEW RELEASE	APLIN









PCB板位置尺寸



电路原理图





项　目	规　格
额定范围：	50mA DC12V
绝缘电阻：	100mΩ min(DC100V)
耐压强度：	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命：	10,000 cycles
操作温度：	-10℃~+60℃
操作力度：	200±100gf
材料属性：	环保（SGS）

序号	名　称	数量	材　料	镀涂　颜色
D	盖　子	1	不锈钢	银白色
C	接触簧片	4	磷青铜	银白色镶银
B	按　键	1	增强尼龙	黑　色
A	底　座	1	LCP与黄铜	黑色与镀银

HAOSWITCH

佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制　图	YUAN	2026/09/14	SCALE 比　例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	toggle SWITCH	
CHECKED BY 核　对	APLIN	2026/09/14	PAGE 页　面	1/1	DESCRIPTION 产品描述		
APPROVED BY 批　准	ZHANG	2026/09/14	UNIT 单　位	mm			
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影		PART NO. 物料编号	H25A-00524PC-2NT1ZBBR-V1-BD	
					SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号 HTDW20260914008

https://www.howswitch.com